

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M18X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M18X0,75
GTIN	4062406019310
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	17,25 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX

Razred tolerancije	6H +0,10
Ø navoja	18 mm
4-kutna drška □	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	45 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	14 mm
Nagib navoja	0,75 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M18×0,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje