

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M30X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M30X2
GTIN	4062406020323
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 28 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	28 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	180 mm
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	18 mm
Ø navoja	30 mm
Nagib navoja	2 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	22 mm
Dubina navoja	75 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	30
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepje rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje