

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M36X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M36X0,75
GTIN	4062406020750
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10

Ø osnovne rupe	35,25 mm
Dubina navoja	90 mm
Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	22 mm
Ø navoja	36 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	200 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	0,75 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M36×0,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje