

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M28X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M28X0,75
GTIN	4062406020125
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10

Ø drške D _s	20 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	0,75 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	28 mm
Ø osnovne rupe	27,25 mm
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	70 mm
4-kutna drška □	16 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M28×0,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje