

**Garant**
**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M45X1**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M45X1
GTIN	4062406021320
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 44 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	112,5 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	44 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	45 mm

Ukupna duljina L	220 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	1 mm
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	29 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M45×1
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje