

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M35X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M35X1
GTIN	4062406020682
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 34 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	22 mm
Ø osnovne rupe	34 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	35 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1 mm
Dubina navoja	87,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M35×1
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje