

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M9X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M9X1,25
GTIN	4062406018719
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10

Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,25 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	7,75 mm
4-kutna drška □	7 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	9 mm
Dubina navoja	22,5 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M9×1,25
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje