

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M2,2X0,25

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 130016 M2,2X0,25 |
| GTIN | 4062406021917 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,25 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,95 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------|
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø osnovne rupe | 1,95 mm |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm |
| Nagib navoja | 0,25 mm |
| Ø navoja | 2,2 mm |
| Rezni materijal | HSS E |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Broj steznih utora | 3 |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H |
| Razred tolerancije | 7HX |
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Ø drške D _s | 2,8 mm |
| Dubina navoja | 5,5 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ukupna duljina L | 45 mm |
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Veličina navoja | M2,2×0,25 |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

| | |
|-----------------|------------------|
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |