

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M4X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130016 M4X0,5
GTIN	4062406022044
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,5 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	3,4 mm
Ø drške D _s	4,5 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	63 mm

Dubina navoja	10 mm
Ø osnovne rupe	3,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø navoja	4 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	4
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje