

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M13X0,5**

**Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130016 M13X0,5 |
| GTIN           | 4062406022518  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,5 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Standard               | DIN 376 |
| Dubina navoja          | 32,5 mm |
| Ø navoja               | 13 mm   |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 11 mm   |
| Nagib navoja           | 0,5 mm  |
| 4-kutna drška □        | 9 mm    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 110 mm                                |
| Broj steznih utora         | 3                                     |
| Broj oštrica Z             | 3                                     |
| Razred tolerancije         | ISO 1 4H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                            |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Ø osnovne rupe             | 12,5 mm                               |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                 |
| Veličina navoja            | M13×0,5                               |
| Prevlaka                   | TiN                                   |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe               |
| Smjer rezanja              | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Prsten u boji   | nema             |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |