

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.5/8-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.5/8-12
GTIN	4062406036096
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39,3 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	12
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	200 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	39,3 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	82,55 mm

Nagib navoja	2,117 mm
4-kutna drška □	24 mm
Ø drške D _s	32 mm
Ø navoja	41,275 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.5/8-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje