

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.1/8-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130030 1.1/8-16
GTIN	4062406035532
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 28,575 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 27,1 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,588 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	27,1 mm
Navoji po colu	16
Ø navoja	28,575 mm
4-kutna drška □	18 mm
Broj oštrica Z	4

Ukupna duljina L	180 mm
Ø drške D _s	22 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	57,15 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/8-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje