

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.5/16-8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130031 1.5/16-8 |
| GTIN | 4062406038007 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 30,3 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Navoji po colu | 8 |
| Dubina navoja | 66,69 mm |
| Nagib navoja | 3,175 mm |
| Ø osnovne rupe | 30,3 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja | 33,338 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ø drške D _s | 28 mm |
| 4-kutna drška □ | 22 mm |
| Vrsta navoja | UN-LH |
| Veličina navoja | 1.5/16-8 UN LH |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |