

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.11/16-20****Podaci za narudžbu**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe  | 130030 1.11/16-20 |
| GTIN           | 4062406036126     |
| Razred artikla | 10N               |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 42,862 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 41,68 mm

**Tehnički opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ø navoja               | 42,862 mm |
| Navoji po colu         | 20        |
| 4-kutna drška □        | 29 mm     |
| Broj steznih utora     | 4         |
| Ukupna duljina L       | 220 mm    |
| Dubina navoja          | 85,72 mm  |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 36 mm     |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Ø osnovne rupe             | 41,68 mm                             |
| Standard                   | DIN 376                              |
| Nagib navoja               | 1,27 mm                              |
| Broj oštrica Z             | 4                                    |
| Vrsta navoja               | UN                                   |
| Veličina navoja            | 1.11/16-20 UN                        |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrđla za navoje                     |