

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 0,390-27

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130030 0,390-27
GTIN	4062406034771
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 27

Ø navoja: 9,906 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 9 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	9 mm
Dubina navoja	19,812 mm
Nagib navoja	0,94 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ø navoja	9,906 mm
4-kutna drška □	8 mm

Navoji po colu	27
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	0,390-27 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje