

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.5/8-14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130030 1.5/8-14
GTIN	4062406036089
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39,5 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	32 mm
Dubina navoja	82,55 mm
Ø osnovne rupe	39,5 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	24 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Ø navoja	41,275 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	200 mm
Navoji po colu	14
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.5/8-14 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje