

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 5/8-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 5/8-27
GTIN	4062406035013
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

4-kutna drška <input type="checkbox"/>	9 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Ø osnovne rupe	15 mm
Ø drške D _s	12 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	15,88 mm
Navoji po colu	27
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	5/8-27 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje