

**Garant**
**Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5/16-36**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 5/16-36
GTIN	4062406036874
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 36

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,25 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Dubina navoja	23,79 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Ø osnovne rupe	7,25 mm
Nagib navoja	0,706 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371

Ukupna duljina L	90 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	36
Ø navoja	7,94 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	5/16-36 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje