

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.11/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.11/16-8
GTIN	4062406036164
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 42,862 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 39,9 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	85,72 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	42,862 mm
Ukupna duljina L	220 mm
Ø drške D _s	36 mm
Broj oštrica Z	4

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	8
Ø osnovne rupe	39,9 mm
4-kutna drška □	29 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.11/16-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje