

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.3/8-6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.3/8-6
GTIN	4062406035846
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 6

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 30,6 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	200 mm
Broj steznih utora	4
Ø navoja	34,925 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
4-kutna drška □	22 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	69,85 mm
Standard	DIN 376

Navoji po colu	6
Nagib navoja	4,233 mm
Ø osnovne rupe	30,6 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1.3/8-6 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje