

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.1/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.1/16-18
GTIN	4062406035464
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 26,988 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 25,8 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	26,988 mm
Dubina navoja	54 mm
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	18
Ø osnovne rupe	25,8 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1,411 mm

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	16 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	1.1/16-18 UNEF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje