

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.5-44****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 44

Ø navoja: 3,18 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,7 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	3,18 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Dubina navoja	9,54 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Navoji po colu	44
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	2,7 mm
Nagib navoja	0,577 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5-44 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje