

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.1/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.1/16-20
GTIN	4062406035457
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 26,988 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 25,8 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	160 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	20 mm
Ø osnovne rupe	25,8 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	20

Dubina navoja	54 mm
Ø navoja	26,988 mm
4-kutna drška □	16 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/16-20 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje