

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1/4-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1/4-40
GTIN	4062406034542
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,75 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	19,05 mm
Ø navoja	6,35 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	5,5 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	80 mm

Nagib navoja	0,635 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	5,75 mm
Ø drške D _s	7 mm
Navoji po colu	40
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/4-40 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje