

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1-16
GTIN	4062406035402
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 23,9 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,588 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	160 mm
Ø drške D _s	20 mm
4-kutna drška □	16 mm
Ø osnovne rupe	23,9 mm

Broj steznih utora	4
Navoji po colu	16
Standard	DIN 376
Dubina navoja	76,2 mm
Ø navoja	25,4 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje