

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3/8-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 3/8-27
GTIN	4062406036966
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø navoja	9,525 mm
Ø osnovne rupe	8,7 mm
Ø drške D _s	10 mm
4-kutna drška □	8 mm
Dubina navoja	28,59 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	27
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,941 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Veličina navoja	3/8-27 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje