

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 3/4-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 3/4-27
GTIN	4062406035136
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Dubina navoja	57,15 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Ø navoja	19,05 mm
Navoji po colu	27
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	125 mm
Ø osnovne rupe	18,2 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	11 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	3/4-27 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje