

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3/4-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 3/4-24
GTIN	4062406037383
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 18,1 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	11 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	18,1 mm
Dubina navoja	57,15 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Navoji po colu	24

Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	19,05 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	3/4-24 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje