

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.7/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1.7/16-8
GTIN	4062406038137
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 33,5 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	200 mm
Navoji po colu	8
4-kutna drška □	22 mm
Ø osnovne rupe	33,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Nagib navoja	3,175 mm

Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	73 mm
Ø navoja	36,512 mm
Ø drške D _s	28 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.7/16-8 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje