

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.1/2-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1.1/2-12
GTIN	4062406038199
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 36 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 376
4-kutna drška □	24 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Ø drške D _s	32 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	36 mm
Dubina navoja	76,2 mm
Ukupna duljina L	200 mm

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	12
Ø navoja	38,1 mm
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	1.1/2-12 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje