

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/16-20****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130031 7/16-20 |
| GTIN           | 4062406037055  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,9 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Rezni materijal        | HSS E    |
| Standard               | DIN 376  |
| Broj oštrica Z         | 3        |
| Navoji po colu         | 20       |
| Dubina navoja          | 33,33 mm |
| Ukupna duljina L       | 110 mm   |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 9 mm     |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja                   | 11,11 mm                             |
| Nagib navoja               | 1,27 mm                              |
| Ø osnovne rupe             | 9,9 mm                               |
| 4-kutna drška □            | 7 mm                                 |
| Broj steznih utora         | 3                                    |
| Vrsta navoja               | UNF-LH                               |
| Veličina navoja            | 7/16-20 UNF LH                       |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrđla za navoje                     |