

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 11/16-12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130030 11/16-12 |
| GTIN | 4062406035129 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₃: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 15,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------|-----------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Broj oštrica Z | 3 |
| 4-kutna drška □ | 11 mm |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Ø osnovne rupe | 15,5 mm |
| Ø navoja | 17,462 mm |
| Standard | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Navoji po colu | 12 |
| Ø drške D _s | 14 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Dubina navoja | 34,92 mm |
| Nagib navoja | 2,117 mm |
| Vrsta navoja | UN |
| Veličina navoja | 11/16-12 UN |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |