

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/8-24****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 130031 7/8-24 |
| GTIN           | 4062406037499 |
| Razred artikla | 10N           |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 22,23 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21,2 mm

**Tehnički opis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Standard           | DIN 376  |
| Rezni materijal    | HSS E    |
| Ø navoja           | 22,23 mm |
| 4-kutna drška □    | 14,5 mm  |
| Broj steznih utora | 3        |
| Broj oštrica Z     | 3        |
| Dubina navoja      | 66,69 mm |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 140 mm                               |
| Nagib navoja               | 1,058 mm                             |
| Navoji po colu             | 24                                   |
| Ø osnovne rupe             | 21,2 mm                              |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 18 mm                                |
| Vrsta navoja               | UNS-LH                               |
| Veličina navoja            | 7/8-24 UNS LH                        |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrđla za navoje                     |