

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1/4-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1/4-24
GTIN	4062406036836
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,35 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	7 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,058 mm
Ø osnovne rupe	5,35 mm
Ukupna duljina L	80 mm
4-kutna drška □	5,5 mm

Dubina navoja	19,05 mm
Navoji po colu	24
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	6,35 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1/4-24 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje