

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1.5/16-18
GTIN	4062406037970
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32,1 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,411 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	32,1 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	33,338 mm
4-kutna drška □	22 mm

Navoji po colu	18
Ø drške D _s	28 mm
Dubina navoja	66,69 mm
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	1.5/16-18 UNEF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje