

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 7/8-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 7/8-27
GTIN	4062406035242
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Standard	DIN 376
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	66,69 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	21,4 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø navoja	22,23 mm
Ø drške D _s	18 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Navoji po colu	27
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	7/8-27 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje