

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 5/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 5/8-18
GTIN	4062406035044
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Ø navoja	15,88 mm
4-kutna drška □	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376

Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	47,64 mm
Navoji po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5/8-18 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje