

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1-27
GTIN	4062406035365
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

4-kutna drška <input type="checkbox"/>	16 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	76,2 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Ø navoja	25,4 mm
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	27
Ø osnovne rupe	24,5 mm
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	1-27 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje