

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 3/8-20
GTIN	4062406036980
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,3 mm

**Tehnički opis**

Standard	DIN 371
Navoji po colu	20
4-kutna drška □	8 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Dubina navoja	28,59 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm

Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	8,3 mm
Ø navoja	9,525 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	3/8-20 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje