

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.1-72****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 NO.1-72
GTIN	4062406036485
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 72

Ø navoja: 1,85 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,55 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	2,1 mm
Broj oštrica Z	2
Navoji po colu	72
Ukupna duljina L	45 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	2,8 mm
Ø navoja	1,85 mm

Dubina navoja	5,55 mm
Ø osnovne rupe	1,55 mm
Broj steznih utora	2
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,353 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	1-72 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje