

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.5/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.5/16-8
GTIN	4062406035761
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 30,3 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	28 mm
Nagib navoja	3,175 mm
4-kutna drška □	22 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	66,69 mm

Navoji po colu	8
Ukupna duljina L	200 mm
Ø navoja	33,338 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	30,3 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.5/16-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje