

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.5-44

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130031 NO.5-44
GTIN	4062406036560
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 44

Ø navoja: 3,18 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,7 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,577 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,7 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	3,5 mm

Navoji po colu	44
Ø navoja	3,18 mm
Dubina navoja	9,54 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	56 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	5-44 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje