

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.12-48****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130031 NO.12-48 |
| GTIN           | 4062406036706   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,98 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø drške D <sub>s</sub> | 6 mm    |
| Standard               | DIN 371 |
| Broj oštrica Z         | 3       |
| 4-kutna drška □        | 4,9 mm  |
| Broj steznih utora     | 3       |
| Ukupna duljina L       | 80 mm   |
| Ø osnovne rupe         | 4,98 mm |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Dubina navoja              | 16,47 mm                             |
| Ø navoja                   | 5,49 mm                              |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Nagib navoja               | 0,529 mm                             |
| Navoji po colu             | 48                                   |
| Vrsta navoja               | UNS-LH                               |
| Veličina navoja            | 12-48 UNS LH                         |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrđla za navoje                     |