

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 7/16-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 7/16-27
GTIN	4062406039271
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø drške D _s	9 mm
Dubina navoja	33,33 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	110 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	10,2 mm
Navoji po colu	27
4-kutna drška □	7 mm
Ø navoja	11,11 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,941 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	7/16-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje