

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 1-27
GTIN	4062406039844
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

4-kutna drška <input type="checkbox"/>	16 mm
Broj steznih utora	4
Ø navoja	25,4 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	0,941 mm
Navoji po colu	27
Broj oštrica Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Ø osnovne rupe	24,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	160 mm
Dubina navoja	76,2 mm
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	1-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje