

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.1/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.1/16-8
GTIN	4062406042219
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 26,988 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	24 mm
Navoji po colu	8
Nagib navoja	3,175 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	54 mm
Ø navoja	26,988 mm
Broj steznih utora	4

Ukupna duljina L	160 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	16 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.1/16-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje