

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, TiN, tip: 7/8-9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 7/8-9
GTIN	4062406039806
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 9

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,34 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	18 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	22,225 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø osnovne rupe	19,34 mm
Nagib navoja	2,822 mm
Ukupna duljina L	140 mm

Broj steznih utora	3
Navoji po colu	9
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376
Dubina navoja	66,69 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	7/8-9 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje