

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.5/8-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1.5/8-8
GTIN	4062406038359
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 38,3 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	38,3 mm
Dubina navoja	82,55 mm
4-kutna drška □	24 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	3,175 mm
Navoji po colu	8

Ø navoja	41,275 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	32 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.5/8-8 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje