

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1-18****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130036 1-18 |
| GTIN | 4062406042110 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24,25 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Broj oštrica Z | 4 |
| 4-kutna drška □ | 16 mm |
| Ø osnovne rupe | 24,25 mm |
| Ø drške D _s | 20 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ukupna duljina L | 160 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Standard | DIN 376 |
| Dubina navoja | 76,2 mm |
| Nagib navoja | 1,411 mm |
| Ø navoja | 25,4 mm |
| Navoji po colu | 18 |
| Vrsta navoja | UNS-LH |
| Veličina navoja | 1-18 UNS LH |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |