

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 5/16-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 5/16-27
GTIN	4062406039134
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ukupna duljina L	90 mm
Ø navoja	7,94 mm
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	23,79 mm
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	27
Ø osnovne rupe	7,1 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	8 mm
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	5/16-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje